


aansluitblok-SET VABS-C12-6-S

Artikelnummer: 8122790

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	13 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aansluitrichting aan de zijkant
Max. aantal ventielplaatsen	Uitvoeringen op maat van de klant mogelijk
Bedrijfsdruk Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
Werkdruk	-1 ... 7 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	maximale partikelgrootte 5 µm
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	5 ... 50 °C
Productgewicht	3 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 2	voor slang binnendiameter 4 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	PBT