


# aansluitblok VABM-C12-6M-M5-M3-10

Artikelnummer: 8122794

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	20 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aansluitrichting onder
Max. aantal ventielplaatsen	10
Bedrijfsdruk Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
Werkdruk	-1 ... 7 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	maximale partikelgrootte 5 µm
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	5 ... 50 °C
Productgewicht	49,5 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M3
Pneumatische aansluiting 3	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminiumlegering