


# verbindingkabel NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Artikelnummer: 8122832

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. aantal ventielspoelen	1
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	2 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device Schakeluitgang
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel met contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitschema HP
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	2
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	2
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Push-Pull met vergrendeling tegen onvoorziene trekken
Elektrische aansluiting 2, functie	Spanningsvoeding Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	2x individuele draden
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	2
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	2
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 24 V
Afscherming	nee
Opmerking over werking	Alleen gebruiken met externe vermogensreductie
Kabellengte	0,3 m
Kabeleigenschap	Voor statische toepassingen
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 11 mm
Kabeldiameter	0,96 mm
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PEEK
Kleur behuizing	grijs
Materiaal isoleerkous	PVC