



ventiel VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Artikelnummer: 8122932

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
normaal nominaal debiet	601 l/min
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 0,8 MPa
Werkdruk	0 ... 8 bar
Beschermingsgraad	IP65
Afdeling voor uitgifte van certificaten	TÜV 968/V 1251.00/21
Beveiligingsfunctie	Veilig ontluchten
Safety Integrity Level (SIL)	Product kan gebruikt worden in SRP/CS tot SIL 3 High Demand tot SIL 3 Low Demand modus
Opmerking overwerkdruk	0 - 0,8 MPa bij externe stuur lucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform