


axiaalkit EAMM-A-P6-38A-60R

Artikelnummer: 8123495

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	6,5 Nm
Productgewicht	210 g
Interface code, actuator	P6-38A
Interface code, motor in	60R
Materiaal - opmerking	RoHS conform