


hoekgrijper DHWC-6-A

Artikelnummer: 8125286

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Max. vervangnauwkeurigheid	$\leq 0,2$ mm
Max. openingshoek	30 deg
Herhaalnauwkeurigheid grijper	$\leq 0,1$ mm
Aantal grijpklauwen	2
Aandrijvingstype	pneumatisch
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Grijperfunctie	hoek
Grijpkrachtbeveiliging	zonder
Constructieve opbouw	Aansluitrichting aan de zijkant gedwongen bewegingsverloop
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Bedrijfsdruk Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
Werkdruk	2,5 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	36,25 ... 116 psi
Max. werkfrequentie grijper	≤ 3 Hz
Min. verbreektijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4 ms
Min. maaktijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	7 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Totaal grijpmoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) openen	7,3 Ncm
Totaal grijpmoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) sluiten	5,4 Ncm
Massatraagheidsmoment	0,009 kgcm ²
Max. kracht op grijpklauw Fz statisch	18 N
Max. moment op grijpklauw Mx statisch	0,3 Nm
Max. moment op grijpklauw My statisch	0,3 Nm
Max. moment op grijpklauw Mz statisch	0,3 Nm
Productgewicht	22 g
Soort bevestiging	Directe montage via doorgangsboring Directe montage via draden naar keuze:
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal afdekkap	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal grijperklauwen	hooggelegeerd staal