


adapterkit DADG-AK-F9-1

Artikelnummer: 8125947

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	1
Gebaseerd op norm	VDI/VDE 3847-2
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Werkdruk	2 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	29 ... 116 psi
Nominale bedrijfsdruk	0,6 MPa
Nominale werkdruk	6 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	87 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Drukdauwpunt 10°C lager dan omgevings- of mediumtemperatuur Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Productgewicht	187 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal adapter	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal adapterplaat	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal roestvrij