

parallelkit EAMM-U-87-T46-80PB-147

Artikelnummer: 8126168

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|------------------------|
| Grootte | 87 |
| Tussenafstand | 147 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| overbrengingsratio | 1:1 |
| Max. toerental | 3.000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 50 °C |
| Massatraagheidsmoment | 44,4 kgmm ² |
| Nullastaandrijfmoment | 0,22 Nm |
| Overdraagbaar draaimoment | 3 Nm |
| Productgewicht | 1.159 g |
| Interface code, actuator | T46 |
| Interface code, motor in | 80PB 80R |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |