


verbindingkabel NEBC-R3Z12G20-KH-10-N-SBS-RSG17-ET-S1

Artikelnummer: 8126917

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Productgewicht	1.300 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekker en busrail
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	RJ45 en busrail 12 polen, 2 rijen
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	20
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	14
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroefvergrendeling
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, design	rond
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Hybride stekker
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	17
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	14
Elektrische aansluiting 2, bevestigingstype	Geschroefd
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 24 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	11,7 A
Stootspanningsweerstand	6 kV
Afscherming	nee
Kabellengte	10 m
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden van kabel	Testvoorwaarden op verzoek
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 130 mm
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 130 mm
Kabeldiameter	8 mm
Toelrantie kabeldiameter	± 1 mm
Kabelmontage	4x(1x0,128)+10x0,128
Geleider-nominale doorsnede	0,128 mm ²
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	0 ... 40 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	rood
Materiaal isoleerkous	PP