

Smoring-SET VMPA2-FT-NW0.3-1.7

Artikelnummer: 8129130

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiefunctie	Smoorfunctie
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat
Bevestigingstype	Geklemd
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	3.5 l/min...115 l/min
Bedrijfsdruk	-0.09 bar...1 bar -0.09 bar...1 bar
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Bouwgrootte	20
Nominale doorlaat	0.3 mm...1.7 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Verpakkingsgrootte	2
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...40 °C
Mediumtemperatuur	-5 °C...60 °C
Productgewicht	0.7 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal houder	POM
Materiaal holle schroef	Aluminium kneedlegering