

# koppeling EAMC-67-80-32-40-U

Artikelnummer: 8134950

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	32 mm
Opnamediameter 2	40 mm
Grootte	67
Nominale lengte	80 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	326 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	180 Nm
Productgewicht	458 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform