


magneetspoel VACS-C-R3-1RL

Artikelnummer: 8135822

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Signaalstatus display	LED
Max. schakelfrequentie	5 Hz
Inschakelduur	100 %
Isolatieklasse van geëmailleerde draad	H
Nominale excitatiestroom per magneetspoel	108 mA tot 80 ms
Nominale stroom bij stroomreductie	15 mA na 80 ms
Spoeleigenschappen	24 V DC: laagstroomfase 0,36 W, hoogstroomfase 2,6 W
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Toelating	RCM Mark
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. kabellengte	30 m
Elektrische aansluiting	M12x1, A-gecodeerd volgens 61076-2-101
Soort bevestiging	met kartelmoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA Staal
Materiaal magneetspoel	Koper Staal Thermoplast
Materiaal wikkeling	Koper