


Magneetspoel VACS-C-R8-1RAL

Artikelnummer: 8135909

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Conform norm	IEC 61010-1 ISO 20401
Signaaltoestandsindicatie	LED
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	H
Isolatiestofklasse van de geëmailleerde draad	H
Nominale inschakelstroom per magneetspoel	138 mA tot 70 ms
Nominale stroom bij stroomverlaging	50 mA na 70 ms
Spoeleigenschappen	24VDC:NS1,2:HS3.3
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Certificaat instantie van afgifte	UL MH18122
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 °C...60 °C
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	32.5 g
Max. kabellengte	30 m
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekkers
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroefvergrendeling
Bevestigingstype	Met kartelmoer

Functie	Waarde
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA Staal
Materiaal magneetspoel	Koper Staal Thermoplast
Materiaal wikkeling	Koper