


aansluitplaat VABS-K2-12S-20-M6-P

Artikelnummer: 8140319

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Nominale diameter	2 mm
Fluid-aansluiting	Inwendige schroefdraad M6
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aansluitrichting aan de zijkant
Max. aantal ventielplaatsen	1
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Bedrijfsmedium	Vloeibare media Gasvormige media
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Opgelet met bestendigheid van de materialen die in contact komen met media
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Mediumtemperatuur	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	0,33 Nm
Productgewicht	8 g
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgangsboring
Bevestigingstype ventiel	met inwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	PEEK