


# positie-indicator SASF-S3-B-F-A30

Artikelnummer: 8140397

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Instelbereik zwaaihoek	0 ... 180 deg
Aansluiting voor positieregelaar en positiedetector volgens norm	VDI/VDE 3845 grootte AA 2
Afmetingen B x L x H	Ø 40 x 43
Trilbestendig	Transporttest met scherptegraad 2 volgens FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schokvastheid	Schoktest met scherptegraad 2 volgens FN 942017-5 und EN 60068-2-27
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Productgewicht	26 g
Soort bevestiging	volgens VDI/VDE 3845
Kleur behuizing	zwart
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal spacer	PP
Materiaal behuizing	PP
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal roestvrij