


Remweerstand CACR-KL2-21-W3600

Artikelnummer: 8140961

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	600
Inbouwpositie	vrije convectie Verticaal
Impulsenergie remweerstand bij 380 V	21600 Ws
Impulsenergie remweerstand bij 780 V	21600 Ws
Vermogen bij 35% ID en 20°C	3600 W
Nominaal vermogen remweerstand	1440 W
Nominaal vermogen remweerstand bij 380 V	1440 W
Nominaal vermogen remweerstand bij 780 V	1440 W
Weerstandswaarde	21 ohm
Goedkeuring	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Productgewicht	8000 g
Bevestigingstype	Naar keuze: met doorgangsboring Met toebehoren
Materiaal-informatie	RoHS conform