


aansluitblok VABS-S7-RB-B-G14-A-R12

Artikelnummer: 8141067
Nieuw

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Stuurluchttoevoer	extern intern
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65 in gemonteerde toestand
Productgewicht	750 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Aansluiting stuurlicht 12	G1/4
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	Flens 1/4 met NAMUR aansluiting
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Aluminium coating
Materiaal dichtingen	NBR