


pneumatisch ventiel VOGI-F100FS-T32H-M-F90

Artikelnummer: 8141660

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Aansluitplaatventiel voorgestuurd zuigerzitventiel
Soort bediening	pneumatisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	met toebehoren
Ventiel functie	4/2 monostabiel Fail Safe
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsdruk Mpa	0,33 ... 0,8 MPa
Werkdruk	3,3 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	47,85 ... 116 psi
Soort reset	mechanische veer
Pneumatische aansluiting	Ontwerp aansluitplaat, Airing
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Mediumtemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
normaal nominaal debiet	1.093 l/min
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Aluminium-kneedlegering, glad geanodiseerd (20 µm)
Materiaal deksel	Aluminium-kneedlegering, glad geanodiseerd (20 µm)
Materiaal dichtingen	EPDM NBR
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal veer	Veerstaal
Productgewicht	880 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand