


aansluitplaat VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1E

Artikelnummer: 8141661

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	1001 kanaalstructuur
Ventilaansluiting volgens norm	VDI/VDE 3847-1
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 0,8 MPa
Werkdruk	0 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-40 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-40 ... 80 °C
Productgewicht	1.300 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Pneumatische aansluiting	Ontwerp aansluitplaat, Airing
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium-kneedlegering, glad geanodiseerd (20 µm)
Materiaal dichtingen	EPDM NBR
Materiaal behuizing	Aluminium-kneedlegering, glad geanodiseerd (20 µm)
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal roestvrij