


# adapterplaat VABA-C13-100-1-F90-G12

Artikelnummer: 8141664

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Grootte                                 | 240<br>300<br>480<br>700<br>900                            |
| Inbouwpositie                           | willekeurig  |
| Constructieve opbouw                    | Adapter voor draaiaandrijving                              |
| Ventilaansluiting volgens norm          | VDI/VDE 3847-2   |
| Bedrijfsdruk Mpa                        | 0 ... 0,9 MPa  |
| Werkdruk                                | 0 ... 9 bar  |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:7:-]<br>Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking niet mogelijk                             |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 3 - sterke corrosieweerstand                               |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-zone III   |
| Mediumtemperatuur                       | -40 ... 80 °C  |
| Omgevingstemperatuur                    | -40 ... 80 °C  |
| Productgewicht                          | 2.225 g  |
| Soort bevestiging                       | met toebehoren   |
| Pneumatische aansluiting                | Ontwerp aansluitplaat, Airing                              |
| Pneumatische aansluiting 1              | G1/2   |
| Pneumatische aansluiting 3              | G1/2   |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform   |
| Materiaal deksel                        | Aluminium-kneedlegering, glad geanodiseerd (20 µm)         |
| Materiaal dichtingen                    | EPDM<br>NBR  |
| Materiaal behuizing                     | Aluminium-kneedlegering, glad geanodiseerd (20 µm)         |
| Materiaal schroeven                     | hooggelegeerd staal roestvrij                              |