


tandwielkast EMGA-40-P-G20-EAS-40

Artikelnummer: 8141731

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	40 mm
Flensgrootte motor	40 mm
Torsiespeling	0,31 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	20:1
Max. ingangssnelheid	18.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	20 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,018 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	32 Nm
Max. rendement	96 %
Torsiestijfheid	1 Nm/arcmin
Productgewicht	450 g
Interface overbrenging output	40G
Interface overbrenging aandrijving	40P
Materiaal - opmerking	RoHS conform