


tandwielkast EMGA-40-A-G8-40P

Artikelnummer: 8141732

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	40 mm
Flensgrootte motor	40 mm
Torsiespeling	0,35 deg
Type overbrenging	Haakse overbrenging
overbrengingsratio	8:1
Max. ingangssnelheid	18.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	6 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,032 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	10 Nm
Max. rendement	92 %
Torsiestijfheid	0,7 Nm/arcmin
Productgewicht	500 g
Interface overbrenging output	40G
Interface overbrenging aandrijving	40P
Materiaal - opmerking	RoHS conform