


# tandwielkast EMGA-40-A-G12-40P

Artikelnummer: 8141733

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                            | Waarde                  |
|------------------------------------|-------------------------|
| Flensgrootte overbrenging          | 40 mm                   |
| Flensgrootte motor                 | 40 mm                   |
| Torsiespeling                      | 0,41 deg                |
| Type overbrenging                  | Haakse overbrenging     |
| overbrengingsratio                 | 12:1                    |
| Max. ingangssnelheid               | 18.000 1/min            |
| Bedrijfstemperatuur overbrenging   | -25 ... 90 °C           |
| LABS-conformiteit                  | VDMA24364-B2-L          |
| Beschermingsgraad                  | IP54                    |
| Continu uitgangsdraaimoment        | 20 Nm                   |
| Massatraagheidsmoment overbrenging | 0,048 kgcm <sup>2</sup> |
| Max. uitgangsdraaimoment           | 32 Nm                   |
| Max. rendement                     | 94 %                    |
| Torsiestijfheid                    | 0,8 Nm/arcmin           |
| Productgewicht                     | 600 g                   |
| Interface overbrenging output      | 40G                     |
| Interface overbrenging aandrijving | 40P                     |
| Materiaal - opmerking              | RoHS conform            |