


tandwielkast EMGA-40-A-G20-40P

Artikelnummer: 8141734

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	40 mm
Flensgrootte motor	40 mm
Torsiespeling	0,41 deg
Type overbrenging	Haakse overbrenging
overbrengingsratio	20:1
Max. ingangssnelheid	18.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	20 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,035 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	32 Nm
Max. rendement	92 %
Torsiestijfheid	0,8 Nm/arcmin
Productgewicht	600 g
Interface overbrenging output	40G
Interface overbrenging aandrijving	40P
Materiaal - opmerking	RoHS conform