

# tandwielkast EMGA-80-P-G20-EAS-80

Artikelnummer: 8141743

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	80 mm
Flensgrootte motor	80 mm
Torsiespeling	0,15 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	20:1
Max. ingangssnelheid	7.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	120 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,406 kgcm <sup>2</sup>
Max. uitgangsdraaimoment	240 Nm
Max. rendement	96 %
Torsiestijfheid	10,4 Nm/arcmin
Productgewicht	2.500 g
Interface overbrenging output	80G
Interface overbrenging aandrijving	80P
Materiaal - opmerking	RoHS conform