

tandwielkast EMGA-80-A-G12-80P

Artikelnummer: 8141745

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	80 mm
Flensgrootte motor	80 mm
Torsiespeling	0,25 deg
Type overbrenging	Haakse overbrenging
overbrengingsratio	12:1
Max. ingangssnelheid	7.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	120 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	1,379 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	192 Nm
Max. rendement	94 %
Torsiestijfheid	5 Nm/arcmin
Productgewicht	5.000 g
Interface overbrenging output	80G
Interface overbrenging aandrijving	80P
Materiaal - opmerking	RoHS conform