


tandwielkast EMGA-60-P-G8-SST-57

Artikelnummer: 8141764

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	60 mm
Flensgrootte motor	57 mm
Torsiespeling	0,17 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	8:1
Max. ingangssnelheid	13.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	18 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,067 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	29 Nm
Max. rendement	97 %
Torsiestijfheid	2,4 Nm/arcmin
Productgewicht	900 g
Interface overbrenging output	60G
Interface overbrenging aandrijving	57A
Materiaal - opmerking	RoHS conform