

dubbele nippel NPFC-DS-G14-G12-M

Artikelnummer: 8142587

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Materiaal schroefdraadkoppeling | Messing, vernikkeld |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Werkdruk | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Nominaal aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1 | 47,9 Nm |
| Nominaal aanhaalmoment pneumatische aansluiting 2 | 9,05 Nm |
| Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment | ± 20 % |
| Productgewicht | 34,4 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/2 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | PVC |