

# dubbele nippel NPFC-DS-M5-M5-M

Artikelnummer: 8142592

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal schroefdraadkoppeling	Messing, vernikkeld
Aantal stuks per verpakking	10
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1	1,78 Nm
Nominaal aanhaalmoment pneumatische aansluiting 2	1,78 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	2,55 g
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	PVC