


voedingseenheid CACN-11A-7-20-G2

Artikelnummer: 8149585

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	96 mm
Hoogte	130 mm
Lengte	179 mm
Inbouwpositie	vrije convectie
Primaire voeding	3-fasig
Ingangsstroom	1,7 - 2,1 A
Nominale uitgangsspanning DC	48 V
Nominale uitgangsstroom	20 A
Ingangsspanningsbereik AC	400 ... 500 V
Netuitvaloverbrugging	25 ms
Netfrequentie	45 ... 65 Hz
Toelating	c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-40 ... 85 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95 %
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Productgewicht	2.500 g
Soort bevestiging	met DIN-rail
Materiaal - opmerking	RoHS conform