

kabelschroefkoppeling NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

Artikelnummer: 8151588

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Omgevingstemperatuur	-40 ... 75 °C
Beschermingsgraad	IP66 IP68
Opmerking bij beschermingsgraad	IP68 bij 5 bar gedurende 30 minuten
ATEX-categorie Gas	II 2G
ATEX-categorie Stof	II 2D
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex eb IIC Gb
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tb IIIC Db
Explosie veilige omgevingstemperatuur	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX) volgens EU-RoHS-RL
Grootte	M20x1,5
Kabeldiameter	4 ... 13 mm
Kleur	zwart
Materiaalinformatie kabelschroefkoppeling	PA
Materiaal dichtingen	EPDM
Productgewicht	13 g
Aantal stuks per verpakking	1
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform