


elektrische interface VABA-S6-1-PT

Artikelnummer: 8152353

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Polariteitsbescherming	Separaat voor PS en PL
Max. aantal ventielplaatsen	16
Max. aantal ventielspoelen	32
Baudsnelheid	38,4 kbit/s
Intrinsieke stroomopname bij nominale werkspanning elektronica/sensoren	Type 30 mA
Eigen stroomopname bij nominale bedrijfsspanningslast	Type 30 mA
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Restripping	4 Vss
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Productgewicht	690 g
IO-Link, aansluitingen	Device 5-pins
IO-Link, protocol	Device V 1.1
IO-Link, Communicatiemodus	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, poorttype	Device B
IO-Link, aantal poorten	Device 1
IO-Link, processdata OUT	Device 1-4 Byte
IO-Link, minimale cyclustijd	Device 3,2 ms
Max. kabellengte	20 m
Communicatietypes	IO-Link
Geleider-nominale doorsnede	1 mm ²
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	gespuitgiet aluminium