

# afdichtingsring OL-M7

Artikelnummer: 8153155

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	ISO 16030
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 3 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 30 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 435 psi
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 100 °C
Aanzetspanning bij kamertemperatuur	ja
Nominaal aandraaimoment	3 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	0,1 g
Pneumatische aansluiting	M7
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aanslagen	Aluminium
Materiaal dichtingen	HNBR