


Afdekplaat
VABB-P19-16-T
Artikelnummer: 8154656

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	16
Rastermaat	16 mm
Afdichtingsprincipe	Zacht
Bedrijfsdruk	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vacuümgeschiktheid	ja
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Mediumtemperatuur	5 °C...50 °C
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	5 °C...50 °C
Nominaal aanhaalmoment	0.75 Nm
Productgewicht	14.9 g
Elektrische aansluiting	Plug-in
Bevestigingstype	met doorgangsboring en schroef
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	EPDM
Materiaal behuizing	PA66-GF30