


# bedieningseenheid CDPX-X-E1-W-7

Artikelnummer: 8155216

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	187 mm
Inbouwdiepte	47 mm
Hoogte	147 mm
Lengte	55 mm
Max. frontpaneelsterkte	8 mm
Real Time Clock	ja
Ondersteunde PLC-protocollen	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Afwijking real time clock	< 100 ppm bij 25 °C
Aantal kleuren	16 M
Display	met achtergrondverlichting
Type display	TFT kleur
Display eigenschap	Touchscreen
Display grootte	7"
Back-upbatterij	Li-batterij, herlaadbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 32 V
Display resolutie	800x480 pixel
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroomopname bij nominale bedrijfsspanning	0,7 A
Toelating	c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP20 IP66
Opmerking bij beschermingsgraad	IP20 achterzijde IP66 voorkant
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Omerking over omgevingstemperatuur	Bij verticale inbouw
Productgewicht	1.300 g
PLC-interface	RS485
USB-interface	ja
Extra functies	SD-kaartslot
Ethernet-interface	RJ45 10/100 MBd
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Programmeersoftware	Designer Studio
CPU data	1 GB RAM