


magneetspoel

VACC-S13-18-K4-1U-KS4ME

Artikelnummer: 8156759

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, vermogen 1,8 VA
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Afdeling voor uitgifte van certificaten	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Explosie veilige omgevingstemperatuur	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Productgewicht	330 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, schroefdraad ingangskabe M20x1,5
Materiaal - opmerking	RoHS conform