


axiaalkit EAMM-A-D80-150A-S1

Artikelnummer: 8157274

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	60 Nm
Productgewicht	3.068 g
Interface code, actuator	D80B
Interface code, motor in	140A 150A
Materiaal - opmerking	RoHS conform