


axiaalkit EAMM-A-D100-150A

Artikelnummer: 8157275

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	143 Nm
Productgewicht	3.433 g
Interface code, actuator	D100B
Interface code, motor in	140A 150A
Materiaal - opmerking	RoHS conform