

# parallelkit EAMM-U-145-S95-150A-288

Artikelnummer: 8157288

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	145
Inbouwpositie	willekeurig
overbrengingsratio	1:1
Max. toerental	4.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	2.255 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	2 Nm
Overdraagbaar draaimoment	50 Nm
Productgewicht	14.500 g
Interface code, actuator	S95
Interface code, motor in	140A 150A
Materiaal - opmerking	RoHS conform