

geleidingseenheid EAGF-P2-KF-45-300

Artikelnummer: 8158130

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	45
Slag	300 mm
Reversspeling	0 μ m
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Max. acceleratie	25 m/s ²
Max. snelheid	1 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. kracht Fy	320 N
Max. kracht Fy statisch	415 N
Max. kracht Fz	320 N
Max. kracht Fz statisch	415 N
Max moment Mx	15 Nm
Max. moment Mx statisch	19 Nm
Max moment My	10 Nm
Max. moment My statisch	12 Nm
Max moment Mz	10 Nm
Max. moment Mz statisch	12 Nm
Verplaatsingskracht	2 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	342 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1.037 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	12,3 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	12,3 g
Zwaartepunt van de bewegende massa bij 0 mm slag	25 mm
Toeslag zwaartepunt van de bewegende massa per 10 mm slag	4,3 mm
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	Affineerstaal hardverchromd
Materiaal behuizing	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal jukplaat	aluminumlegering geanodiseerd