


# insteekschroefkoppeling NPQE-L-R18-Q10-F1A-P10

Artikelnummer: 8158782

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde   |
|--|--|
| Grootte  | Standaard  |
| Nominale diameter                                | 6,5 mm   |
| Soort dichting op de inschroeftap                | coating  |
| Inbouwpositie                                    | willekeurig  |
| Design   | L-vorm   |
| Aantal stuks per verpakking                      | 10   |
| Constructieve opbouw                             | Duw-trekprincipe (push/pull)   |
| Varianten  | Aanbevolen voor installaties voor de productie van Li-ion-batterijen |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 0,8 MPa   |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | -0,95 ... 8 bar  |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 116 psi  |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]                             |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium          | Geoliede werking mogelijk  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosieweerstand   |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-zone III   |
| RSBP-classificatie volgens CD-0033               | F1a  |
| Cleanroomklasse                                  | ISO klasse 4   |
| Omgevingstemperatuur                             | -5 ... 60 °C   |
| Productgewicht                                   | 13,24 g  |
| Soort bevestiging                                | Buitenzeskant SW14   |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Uitwendige schroefdraad R1/8   |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang buitendiameter 10 mm                                      |
| Kleur van de demontagering                       | blauw  |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform   |
| Materiaal behuizing                              | PBT<br>hooggelegeerd staal roestvrij                                 |
| Materiaal schroefdraaddichting                   | PTFE   |
| Materiaal losring                                | POM  |
| Materiaal slangdichting                          | NBR  |
| Materiaal slangklemsegment                       | hooggelegeerd staal roestvrij  |