

Pinchventiel

VZQA-C-M22C-25-GG-V2V4E-5-T28

Artikelnummer: 8159108

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Constructieve opbouw | Pinchventiel pneumatisch bediend |
| Soort bediening | pneumatisch |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Aansluiting armatuur | G1 |
| Nominale breedte DN | 25 |
| Ventielfunctie | 2/2 gesloten monostabiel |
| Stroomrichting | omkeerbaar |
| Mediumdruk | 0 ... 0,5 MPa |
| Werkdruk | 0 ... 5 bar |
| Mediumdruk psi | 0 ... 72,5 psi |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0,35 ... 0,6 MPa |
| Werkdruk | 3,5 ... 6 bar |
| Bedrijfsdruk | 50,75 ... 87 psi |
| Nominale druk armatuur | 10 |
| Barstdruk | 1,6 MPa 16 bar 232 psi |
| Soort reset | mechanische veer |
| Soort sturing | extern gestuurd |
| Aansluiting hulpstuurlucht 12 | M5 |
| Stuurmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:1] |
| Medium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:~:1] Water |
| Max. viscositeit | 4.000 mm ² /s |
| Mediumtemperatuur | -5 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 60 °C |
| Lagertemperatuur | 5 ... 20 °C |
| Debiet Kv | 18 m ³ /h |
| Schakeltijd in | 250 ms |
| Schakeltijd uit | 400 ms |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer behuizing | 1.4301 |
| Materiaal behuizingsdeksel | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer behuizingsdeksel | 1.4404 / AISI 316L |
| Materiaal dichtingen | FPM |
| Materiaal afsluitelement | EPDM |
| Productgewicht | 2.068 g |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Materiaal schaal | PPS |