

schokdemperhouder DADP-ES-G8-16

Artikelnummer: 8159235

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	16
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aanslaghefboom
Max. impactsnelheid	0,8 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. aanslagkracht	500 N
Max. aandraaimoment	5,2 Nm
Tolerantie aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	182 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring en centreerhuls
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal hendel	aluminumlegering
Materiaal schroeven	Verzinkt staal