


axiaalkit EAMM-A-D60-92RA

Artikelnummer: 8159834

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	1.076 g
Interface code, actuator	D60
Interface code, motor in	92RA
Materiaal - opmerking	RoHS conform