


schokdemper DYEF-G8-M5-Y1F

Artikelnummer: 8160235

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M5
Slag	2,8 mm
Demping	elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden met metalen vaste aanslag
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0,8 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Dempingslengte	2,8 mm
Max. aandraaimoment	0,8 Nm
Max. energieabsorptie per slag	0,02 J
Productgewicht	7,6 g
Soort bevestiging	met schroefdraadhuls
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal