

Wegwerp-pipetspuit DHAP-1000-TA1FS-P960R

Artikelnummer: 8160287

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Volume	1000 µl
Verpakkingsgrootte	960
Constructieve opbouw	Pipetpunthouder voor 20...1000 µl wegwerp-pipetpunten van Festo
Verpakkingstype	Rack
Filter	ja
Bioburden	ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE / TSE: vrij DNA: < 32 pg menselijk DNA Dneus: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz eenheden/µl Endotoxine: $\leq 0,001$ EU/ml Rneus: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz eenheden/µl
Steriliteit	SAL 1E-6, voorgesteriliseerd
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	5 °C...40 °C
Informatie over de opslagtemperatuur	op korte termijn voor transport in verpakking -25 ... 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10 - 90 % Niet condenserend
Omgevingsvoorwaarden	Atmosferische druk 80 ... 106 kPa
Omgevingstemperatuur	5 °C...40 °C
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal pipetpunt	PP