


# aansluitplaat VMPA-FB-AP-1-EMG-P5

Artikelnummer: 8161057

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	42 mm
Lengte	107,3 mm
Rastermaat	41 mm
Max. aantal ventielplaatsen	4
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Stuurdruk MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Stuurdruk	3 ... 8 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	175 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	gespuitgiet aluminium