



schokdemper DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10

Artikelnummer: 8161536

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Slag	25 mm
Demping	zelfinstellend
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	1 m/s
Terugsteltijd kort	0,3 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Dempingslengte	25 mm
Max. aanslagkracht	6.000 N
Max. energieabsorptie per slag	270 J
Max. energieabsorptie per uur	180.000 J
Max. restenergie	2 J
Terugstelkracht	150 N
Productgewicht	1.050 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal moer	verzinkt staal