

# koppeling EAMD-56-46-20-23X27-U

Artikelnummer: 8165049

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	20 mm
Opnamediameter 2	23 mm
Grootte	56
Nominale lengte	46 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	151 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	65 Nm
Productgewicht	416 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform