


gaffelkop CRSG-M4

Artikelnummer: 8165295
Nieuw

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M4
Gebaseerd op norm	ISO 8140
Volgens norm	DIN 71752
Getapte aansluiting	Inwendige schroefdraad M4
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5a
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	8 g
Materiaal gaffelkop	hooggelegeerd staal
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bout	hooggelegeerd staal
Materiaal moer	hooggelegeerd staal
Materiaal veiligheidsslot	hooggelegeerd staal